

## 処理ワークの清浄性を高める設備を導入



このたび弊社では、フィルムや箔などのロール材料をサンプルテストする際に、処理ワークを格段に清浄にする設備を導入いたしました。

通常のウェットブラスト、水洗、乾燥工程に加え、超音波洗浄、ロール巻き取り部のクリーンブース化をおこなうことで、処理ワークに付着する異物の量を低減し、清浄度の高いフィルムをご評価いただけます。クリーンルームにある次工程ですぐに評価されたいお客様は、ぜひ弊社の設備をご利用ください。

### 特長

- 水洗工程に超音波洗浄をプラス。
- クリーンブースはクラス1000対応。

### 処理可能サイズ

ロール幅	340mmまで
コア	3in ロール幅+20mmの巻き取り用コアを同封願います。
処理可能長さ	3inコア材に巻きつけた際に、外径が180mm以下

### プロセス



### テストについて

- ・ 処理費用に関しては、初回は無料でご依頼いただけます。2回目以降につきましては、有償とさせていただきます。※有償の場合: 基本的に500m以内を1セット(¥50,000.-)とさせていただきます。
- ・ 装置で使用する研磨材はアルミナ#2000となります。

記載の内容についてのお問合せはこちらまでご連絡ください。  
マコー株式会社 営業部 橋 TEL:0258-47-1729 FAX:0258-21-4124  
E-Mail: inquiry@macoho.co.jp

<http://www.macoho.co.jp>